

HEDI

Kabeltromle helt af plast, Type: 50B



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081108 50B
GTIN	4003644023530
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Stor kabeltromle af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 290 mm og talrige ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

- **7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.**
- **Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.**
- **Vandaftåpningsriller.**
- **Sammenklappeligt drejehåndtag til individuel betjening i højre og venstre side under oprulning og udrulning.**
- **Enkel vægmontering mulig.**
- **Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.**
- **Innovativt design med talrige ergonomi- og sikkerhedsfeatures.**
- **Ikke-ledende konstruktion helt af plast.**
- **Egnet til ekstreme anvendelsesområder og -miljøer.**
- **Tromlens 7° hældning giver forbedret vandafløb.**
- **3 års garanti fra producenten.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Materiale, kabel	Panserkabel
Kabelopbygning	3G1,5
Energiforsyning	Med kabel
Kabelklasse	H07BQ-F
Nominel spænding	250 V
Kabellængde	50 m
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Antal stikkontakter	4
Kabelfarve	orange
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Produkttype	Kabeltromle