

## Arbejdspladsmåtte Top oliebestandig bredde 91 cm, sort / orange, Bredde x længde: 91X210cm

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	964605 91X210
GTIN	662641925632
Artikelklasse	96C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Disse måtter til industriarbejdspladser er fremstillet af en nitrilgummiblanding af høj kvalitet til **meget krævende opgaver**:

- **Hård og slidstærk nitrilgummi-overflade giver optimal skridsikring og lang levetid.**
- **Holdbar og robust nitrilgummi med høj slidstyrke, giver maksimal komfort og isolering mod hårde gulve og vibrationer.**
- **På alle sider er der afrundede orange kanter, så man ikke snubler.**
- **Resistent over for de fleste industrielle fedttyper, arbejdsstoffer og kemikalier.**
- **Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.**
- **Svært antændelig iht. DIN 4102 B1.**
- **Bundtykkelse: 14,3 mm**
- **Skridsikkerhed R10 iht. DIN 51130 og BGR 181.**

### Teknisk beskrivelse

kan stikkes ind	nej
Farve	sort / orange
med sikkerhedskanter	4-sidet
Længde	210 cm
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181	R10
Tykkelse	14,3 mm
Vægt	23 kg
Bredde	91 cm

Affasning	4-sidet
Materiale	Nitrilgummi
Producentbetegnelse	Cushion Flex™
Ståkomfort	Udmattelsessikring
Ståkomfort	Udmattelsessikring
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Stødbeskyttelse	Gulv
Materialeegenskab	Oliebestandig
Farve	sort / orange
Produkttype	Arbejdspladsmåtte