



Akku-hæfteklammerpistol, Producentbetegnelse: M12BST



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt og effektiv M12™ **batteri-hæfteklammerpistol** med integreret klammeskyder og skridsikkert greb. Op til 2000 klemmer pr. 2,0 Ah batteriopladning. Tørskudsforhindring.

Passer til:

Klemmer type G med maks. inddrivningsdybde på 6–14 mm.

Leveringsomfang:

Version **uden akku, uden lader, uden HD Box.**

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende klammetype	G
Producentbetegnelse	M12BST
Batterispænding	12 V

Maks. inddrivningsdybde for klammer	14 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Produkttype	Hæfteklammepistol

Tilbehør

Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C