

Garant**CCGT 030101, Type: HB7125-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Artikelklasse	211

Beskrivelse

CCGT 030101 HB7125-1 Type: HB7125-1
Spånryder: VF
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,4 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 150 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,05 - 0,4 mm
Type	HB7125-1
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,1 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 150 m/min
Spånryder	VF

Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030101
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning