

**Garant****CCGT 030102, Type: HB7025-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Artikelklasse	211

## Beskrivelse

CCGT 030102 HB7025-1 Type: HB7025-1

Spånbryder: SF

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 180 m/min

## Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding $f$	0,03 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 180 m/min

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030102
Spånryder	SF
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Type	HB7025-1
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning