

Garant**CCGT 030102, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Artikelklasse	211

Beskrivelse

CCGT 030102 HU7315-1 Type: HU7315-1
Spånbryder: AF
Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	AF
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Type	HU7315-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030102
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	N

Belægning	Diamant
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c primær anvendelse	50 - 300 m/min
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning