

**Garant****CCGT 030102, Type: HB7125-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Artikelklasse	211

**Beskrivelse**

CCGT 030102 HB7125-1 Type: HB7125-1  
Spånryder: VF  
Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 150 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030102
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 150 m/min

Antal skift/skær	2
Type	HB7125-1
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Spånbryder	VF
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning