

Garant**VCGT 050102, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Artikelklasse	211

Beskrivelse

VCGT 050102 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånryder: AF

Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Type	HU7315-1
Antal skift/skær	2
Spånryder	AF

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 300 m/min
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	Diamant
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 050102
Primær anvendelse	N
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning