

Garant**VCGT 050102, Type: HB7025-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Artikelklasse	211

Beskrivelse

VCGT 050102 HB7025-1 Type: HB7025-1
Spånbryder: SF
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,4 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,05 - 0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 050102
Spånbryder	SF
Type	HB7025-1
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P

Tilspænding f	0,03 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 180 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning