



Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 420NNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657320 420N
GTIN	4580135820620
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Med riflet metalgreb.

Fast monteret reverserbar skralde.**Funktion:**

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Passende indstillingsværktøjer nr. 657325.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	970 mm
-----------------	--------

Målenøjagtighed, moment	±3 %
Momentområde	60 - 420 Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Vægt	3100 g
Maks. moment	420 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Serie	QSP
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Reverserbar aflæsning	Nm
Data, kan logges	nej
Norm	DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	900 mm
Målemetode	Moment
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Feedback	udløsning
Drivfirkant	3/4 tommer
Måleværktøj	Mekanisk
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Tilspændingsretning	Højrespænding
Kalibrering	O7
Kalibrering	O6
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

020020 1000

DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020090 1000
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Indstillingsnøgle Type 3	657325 3
Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 400 Nm	654460 400