

**Skridsikert gulvmærkningsbånd Tykkelse 0,72 mm, Type: CLEAR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	964970 CLEAR
GTIN	4042448841964
Artikelklasse	97M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Selvklebende bundmærkningsbånd tesa® **skridsikringsbånd 60950-60953** til indendørs og udendørs brug. Meget høj klæbekraft på mange underlag, saltvands- og kemikaliebestandig. Tape består af en PVC-bærer belagt med mineralpartikler (aluminiumoxid). Permanent skridsikker virkning op til 2 år ved normal belastning.

**Norm:**

DIN 51130, DIN 67510.

Klæbemiddel: akrylat

Farve: transparent

Længde: 15 m

Bredde: 25 mm

Tykkelse: 0,81 mm

**Teknisk beskrivelse**

temperaturbestandig op til	-5 - 50 °C
Farve	transparent
Bemærk	Fugtighedsbestandig

Bemærk	overriveligt med hånden
Bredde	25 mm
Tykkelse	0,81 mm
Anvendelse	Markering
Klæbekraft på stål	58 N/mm
Strækevne	25 %
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Længde	15 m
Bæremateriale	PVC-folie
Klæbemiddel	akrylat
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd