

**Skridsikert gulvmærkningsbånd Tykkelse 0,72 mm, Type: B/Y****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	964970 B/Y
GTIN	4042448841957
Artikelklasse	97M

Beskrivelse**Udførelse:**

Selvklebende bundmærkningsbånd tesa® **skridsikringsbånd 60950-60953** til indendørs og udendørs brug. Meget høj klæbekraft på mange underlag, saltvands- og kemikaliebestandig. Tape består af en PVC-bærer belagt med mineralpartikler (aluminiumoxid). Permanent skridsikker virkning op til 2 år ved normal belastning.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.

Klæbemiddel: akrylat

Farve: sort / gul

Længde: 15 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 0,81 mm

Teknisk beskrivelse

Bemærk	Fugtighedsbestandig
Bemærk	overriveligt med hånden
Længde	15 m

Anvendelse	Markering
Klæbekraft på stål	100 N/mm
Bredde	50 mm
Farve	sort / gul
Strækevne	25 %
Tykkelse	0,81 mm
Klæbebåndstype	enkeltidet
Bæremateriale	PVC-folie
Klæbemiddel	akrylat
temperaturbestandig op til	-5 - 50 °C
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd