

**Skridsikert gulvmærkningsbånd Tykkelse 0,72 mm, Type: BLACK****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	964970 BLACK
GTIN	4042448841933
Artikelklasse	97M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Selvklebende bundmærkningsbånd tesa® **skridsikringsbånd 60950-60953** til indendørs og udendørs brug. Meget høj klæbekraft på mange underlag, saltvands- og kemikaliebestandig. Tape består af en PVC-bærer belagt med mineralpartikler (aluminiumoxid). Permanent skridsikker virkning op til 2 år ved normal belastning.

**Norm:**

DIN 51130, DIN 67510.

Klæbemiddel: akrylat

Farve: sort

Længde: 15 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 0,81 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse	0,81 mm
Klæbemiddel	akrylat
Bemærk	Fugtighedsbestandig

Bemærk	overriveligt med hånden
Længde	15 m
Anvendelse	Markering
Klæbekraft på stål	58 N/mm
temperaturbestandig op til	-5 - 50 °C
Strækevne	25 %
Bæremateriale	PVC-folie
Farve	sort
Klæbebåndstype	enkeltidet
Bredde	50 mm
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd