

**Heavy Duty-tape Længde 18 m, Type: B/Y****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	964980 B/Y
GTIN	4042448574626
Artikelklasse	97M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Selvklebende bundmærkningsbånd **tesa® skridsikker Heavy Duty 60954** til indendørs og udendørs brug. Udviklet til permanente opgaver med tung belastning og ekstreme betingelser, f.eks. i byggevoogne eller platforme og ramper. Sikker limning på de fleste overflader, saltvands- og kemikaliebestandig, god vejrbestandighed. Tape består af en PVC-bærer belagt med ekstra store partikler. **Skridsikring R13 (R12 til størrelse B/Y). Tykkelse 1,36 mm.**

**Norm:**

DIN 51130.

Klæbemiddel: akrylat

Farve: sort / gul

Længde: 18 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 1,36 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse	1,36 mm
temperaturbestandig op til	80 °C

Strækevne	35 %
Trækstyrke	400 N/mm
Klæbekraft på stål	70 N/mm
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Anvendelse	Markering
Bredde	50 mm
Farve	sort / gul
Bemærk	overriveligt med hånden
Bæremateriale	PVC-folie
Længde	18 m
Klæbemiddel	akrylat
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd