



## Safety-Walk™ deformerbart skridsikker tape BLACK, Type: 120



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	964985 120
GTIN	50048011192821
Artikelklasse	97M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd **3M™ Safety-Walk™ deformerbar, 500 serie**, til indendørs og udendørs brug. Til alle ujævne, krumme, vinklede eller profilerede flader (bølgeplader og riflede plader, stålstiger og -trapper). Skridsikker mineralkornstørrelse på blød aluminium-bærefolie. Den aggressive, effektive lim muliggør en meget stærk og sikker vedhæftning. Bestandig overfor de fleste kemikalier. **Skridsikring R13, fortrængningsrum V4. Tykkelse 1,0 mm.**

#### Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Klæbemiddel: Gummi / harpiks

Farve: sort

Længde: 18,3 m

Bredde: 152 mm

Tykkelse: 1 mm

### Teknisk beskrivelse

Bæremateriale	Blødt aluminium
Bredde	152 mm

Klæbemiddel	Gummi / harpiks
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Bemærk	formbar
Farve	sort
Tykkelse	1 mm
Længde	18,3 m
temperaturbestandig op til	79 °C
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd