

**Safety-Walk™ deformerbart skridsikker tape BLACK, Type: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	964985 50
GTIN	048011192802
Artikelklasse	97M

Beskrivelse**Udførelse:**

Selvklæbende bundmærkningsbånd **3M™ Safety-Walk™ deformerbar, 500 serie**, til indendørs og udendørs brug. Til alle ujævne, krumme, vinklede eller profilerede flader (bølgeplader og riflede plader, stålstiger og -trapper). Skridsikker mineralkornstørrelse på blød aluminium-bærefolie. Den aggressive, effektive lim muliggør en meget stærk og sikker vedhæftning. Bestandig overfor de fleste kemikalier. **Skridsikring R13, fortrængningsrum V4. Tykkelse 1,0 mm.**

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Klæbemiddel: Gummi / harpiks

Farve: sort

Længde: 18,3 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 1 mm

Teknisk beskrivelse

Farve	sort
Klæbemiddel	Gummi / harpiks

Bæremateriale	Blødt aluminium
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Tykkelse	1 mm
temperaturbestandig op til	79 °C
Bredde	50 mm
Bemærk	formbar
Længde	18,3 m
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd