



Strømfordeler, Type: CEE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081148 CEE
GTIN	4007123654437
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Udgangsstikkontakter med selvlukkende dæksler. Det robuste, kunststofbelagte stålrørstel sørger for stabilitet og ekstra husbeskyttelse. Huset er desuden udstyret med et ergonomisk formet bæregreb. Det oliebestandige gummikabel kan nemt opbevares på opviklingsanordningen. Endvidere sørger HFI-relæet på 30 mA og den aflåselige beskyttelsesafdækning for mere sikkerhed på arbejdspladsen.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Kabelfarve	sort
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Højde	250 mm

Netspænding	400 V
Antal stikdåser 230 V/16 A	4
Antal stikkontakter 400 V/16 A	1
Vægt	8,25 kg
Bredde	320 mm
Antal stikkontakter 400 V/32 A	2
Kabellængde	2 m
Stiktype indgang	F
Produkttype	Energifordelere