

Pneumatisk-hydraulisk popnittepistol, Type: RAC182



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	770513 RAC182
GTIN	8033371219216
Artikelklasse	72E

Beskrivelse

Udførelse:

Driftstryk 6 – 7 bar. Aftagelig dornopsamlingsbeholder. Effektiv og pålidelig popnittepistol. Hurtig og sikker håndtering af popnitter takket være det kraftige kæbesystem (glider ikke ned over nittedornen). Variabelt indstillelig udsugning til bortskaffelse af den afrevne nittedorn ned i opsamlingsbeholderen.

Leveringsomfang:

Inklusive mundstykker (egnet til stål, specialstål, aluminium, kobber): 2,4; 2,4-3,4 og 4,8 mm. Mundstykke (egnet til aluminium): 6 mm. 1 flaske hydraulikolie 50 ml.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1,7 kg
til popnitter, aluminium op til	6 mm
Slangetilslutning	8 mm
Slaglængde	20,5 mm
Montagekraft ved 6 bar	10500 N
Maks. dorn-Ø	3,5 mm

Luftforbrug pr. nitte	5,1 l
Til popnitter af alle materialer op til	4,8 mm
Driftstryk	6 - 7 bar
Produkttype	Popnittepistol