



Akku-kompressor, Type: M18FAC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

M18 FUEL™ batteri-kompressor. Med lufttryk på 2,8 bar og effektiv leveringsmængde 48 l/m er det muligt at anvende gængse Nagler og hæfteklammeapparater. Lydtrykniveau kun 68 db(A) til behagelige arbejdsbetingelser.

Leveringsomfang:

Version uden akkuer og lader.

Bemærk:

Yderligere håndværkerkompressorer kan leveres på forespørgsel.
Passende batteri-startsæt finder du under nr. 073833 str. M18HNRG12.

Teknisk beskrivelse

Vægt	14,4 kg
Effektforbrug	0,4 kW
Maks. tryk (luft)	9,31 bar
Maks. indsugningseffekt	126 l/min
Producentbetegnelse	M18FAC

Arbejdsstøj	68 dB(A)
Bredde	500 mm
Maks. påfyldningseffekt	74 l/min
Længde	500 mm
Højde	500 mm
Volumen, trykbeholder	7,6 l
Batterispænding	18 V
Produkttype	Kompressor

Tilbehør

Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB12	073811 MHB12