



## Tryklufttestpumpe 1450, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	814891 1
GTIN	095691500724
Artikelklasse	86A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med trykprøvepumpen model 1450 kan installationer kontrolleres for lækager. Pumpen muliggør kontrol af systemer med op til 50 bar (725 PSI) tryk.

- **Totriks-betjening til hurtig påfyldning af systemet og generering af tryk.**
- **Trykket opretholdes automatisk. Der skal ikke lukkes en ventil manuelt.**
- **Filter på indgangen og udgangen giver mere driftssikkerhed.**
- **PTFE-stempelpumpen er forstærket med aluminium og karbon, hvilket giver længere levetid.**
- **Mål LxBxH (720x220x240 mm); volumen/slag: 37,7 cm<sup>3</sup>.**

#### Anvendelse:

Særligt velegnet til brug i varmeinstallationer, trykluftsystemer, kølesystemer, olieinstallationer, sprinkleranlæg og andre hydrauliske rørledninger med små diametre.

#### Advarsel:

Tæthedskontrol må kun udføres ved anvendelse af vand, olie eller en blanding af vand og ethylenglykol.

### Teknisk beskrivelse

Slangelængde	1,83 m
Bredde	220 mm
Tilslutningsgevind, slange	1/2 tomme BSPP

## Datablad

Maks. tryk	50 bar
Maks. temperatur	50 °C
Pumpeydelse pr. pumpe­slag	37,7 cm <sup>3</sup>
Højde	240 mm
Længde	710 mm
Vægt	6,4 kg
Beholdervolumen	13,6 l
Produkttype	Testpumpe