

**Garant****Kopi- og planfræser, indekseret, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212006 25/3
GTIN	4062406576509
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

**Bemærk:**

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	35 mm
passende vendeskærsplatter	RPK.10T3M0T
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Antal skær Z	3

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	3,22 grader
Vendeplatteskruesæt	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,6 mm
Holdegevind M	M12
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	12,45 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2
------------------------------------	----------