

**Garant**
**Kopi- og planfræser, indekseret, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/3mm**


## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212006 35/3
GTIN	4062406576523
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

### Bemærk:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

## Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	42 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	1,79 grader
passende vendeskærsplatter	RPK.10T3M0T
Ø $D_2$	28,7 mm
Skær-Ø $D_c$	35 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	22,45 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	2,5 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	60 mm
Indvendig køling	ja

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Antal skær Z	3
Holdegevind M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2
------------------------------------	----------