

Garant
HM-vinkelfræser, form D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	208036 22
GTIN	4045197269904
Artikelklasse	11X

Beskrivelse
Udførelse:

 Vinkeltolerance $\pm 8'$.

Bemærk:

Til fræsning af føringer i værktøjs- og maskinindustrien.

 Indtil helt indgreb f_z køre med 50 %.

Indvendig køling: nej

Antal tænder Z: 8

 Fristilling-Ø D_1 : 10,2 mm

Samlet længde L: 67 mm

Antal tænder Z: 8

 Skaft-Ø D_s : 12 mm

 Skærlængde L_c : 6 mm

 Tilspænding f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,043 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	22 mm
Antal tænder Z	8
Fristilling-Ø D_1	10,2 mm
Tilspænding f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Samlet længde L	67 mm

Skærlængde L_c	6 mm
Form	D
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 1833
Tolerance, nom. \emptyset	js16
Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Farvering	grøn
Produkttype	Skaftfræser