

Garant
HM-T-notfræser, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	208032 25X11
GTIN	4045197269010
Artikelklasse	11X

Beskrivelse
Udførelse:

Fræseren skærer på periferien og på begge sider.

Takket være skiftevis skråt udlagte tænder (krydsfortanding) opnås en høj skæreydelse.

Bemærk:

Til fræsning af T-noter iht. DIN 650.

Indtil helt indgreb f_z køre med 50 %.

Type: N

Antal tænder Z: 6

Antal tænder Z: 6

Til T-noter DIN 650: 14 mm

Fristilling-Ø D_1 : 12 mm

Samlet længde L: 82 mm

Skaft-Ø D_s : 16 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Til T-noter DIN 650	14 mm
Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm ²	0,034 mm
Antal tænder Z	6
Fristilling-Ø D_1	12 mm

Skaft-Ø D _s	16 mm
Samlet længde L	82 mm
Type	N
Skærlængde L _c	11 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 851
Fræseprofil	kryds-fortandet
Tolerance, nom. Ø	d11
Spiralvinkel	12 grader
Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Farvering	grøn
Produkttype	Skaftfræser