


**Garant**
**HM-notfræser på skaft, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 13,5X4 mm**

**Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 208025 13,5X4 |
| GTIN                | 4045197198860 |
| Artikelklasse       | 11X           |

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

Skærer på periferien, krydsfortandet. Sidefladerne er fritslebne og kan derfor ikke klemme i emnet.

**Bemærk:**

Til fræsning af skivefjedernoter i henhold til DIN 6888 eller fræsning af små slidser.

Hel not:  $f_z$  for  $a_p = 0,25 \times D$ .

Type: N

Antal tænder Z: 8

Antal tænder Z: 8

Til skivefjedre DIN 6888: 4,0×5,0 mm

Fristilling-Ø  $D_1$ : 4,6 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 10 mm

Tilspænding  $f_z$  til notfræsning i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,035 mm

**Teknisk beskrivelse**

|  |            |
|--|------------|
| Skær-Ø $D_c$   | 13,5 mm    |
| Til skivefjedre DIN 6888   | 4,0×5,0 mm |
| Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,035 mm   |
| Antal tænder Z   | 8          |
| Fristilling-Ø $D_1$  | 4,6 mm     |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                     | 10 mm                   |
| Samlet længde L                            | 56 mm                   |
| Type                                       | N                       |
| Skærlængde L <sub>c</sub>                  | 4 mm                    |
| Belægning                                  | TiAlN                   |
| Skæremateriale                             | HM                      |
| Norm                                       | DIN 850 D/F             |
| Fræseprofil                                | kryds-fortandet         |
| Tolerance, nom. Ø                          | e8                      |
| Tilspændingsretning                        | vandret                 |
| Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D |
| Skaft                                      | DIN 6535 HB med h6      |
| Indvendig køling                           | nej                     |
| Skafttolerance                             | h6                      |
| Hjørnefasvinkel                            | 90 grader               |
| Farvering                                  | grøn                    |
| Produkttype                                | Skaftfræser             |