

**Garant****Skaftfræser, ubelagt, Ø k10 DC: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191530 32
GTIN	4045197103529
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med flere skær. Endeflade gennemsnitligt fri.

**Excentrisk bagslibning.****Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	32 mm
Antal tænder Z	7
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Samlet længde L	186 mm
Skærlængde $L_c$	106 mm
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		