

Garant**Skæftfræser HSS-Co8, ubelagt, Ø k10 DC: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191500 26
GTIN	4045197103048
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**Fræser med flere skær. **Excentrisk bagslibning.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	26 mm
Antal tænder Z	6
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,046 mm
Skæft-Ø D_s	25 mm
Samlet længde L	121 mm
Skærlængde L_c	45 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skæft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	30-40 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		