

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning L ₃	5 mm
Samlet længde L	100 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	10 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Skaft-Ø D _s	8 mm
Plattestørrelse	6 mm
Spændehøjde L ₂	7 mm
ISO-kode holder	A08H SCLCR/L06
Serie	GARANT Master
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang