

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 10/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	12 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Midterforskydning L_3	6 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Serie	GARANT Master
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Samlet længde L	125 mm
ISO-kode holder	A10K SCLCR/L06
Plattestørrelse	6 mm
Hovedlængde L_1	20 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang