

Garant
Kopi- og planfræser, indekseret, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/6mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel α_{\max}	0,94 grader
Cirkulær borefræsning a_p	4 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
$\varnothing D_3$	54 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)

Indvendig køling	ja
Antal skær Z	6
Skær-Ø D_c	66 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	50,94 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	RPK.1204M0T
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	120 mm
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	219878 3
------------------------------------	----------