

**Garant****GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /  
plattestørrelse: 12/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Spændehøjde L <sub>2</sub>	11 mm
Plattestørrelse	6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
ISO-kode holder	A12L SCLCR/L06
Samlet længde L	140 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Serie	GARANT Master
Midterforskydning L <sub>3</sub>	7 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	24,3 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang