

Garant**Kopi- og planfræser, indekseret, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212018 100/9
GTIN	4062406576684
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D_{\max}	198 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{\min}	188 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	RPK.1204M0T
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Holdeboring-Ø	32 mm
Cirkulær borefræsning a_p	4 mm

Vendeplatteskruesæt	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Rampingvinkel α_{maks}	0,57 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	84,94 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	50 mm
Skær-Ø D_c	100 mm
Antal skær Z	9
Ø D_3	88 mm
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	219878 3
------------------------------------	----------