

**Garant****GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /  
plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	A25R SCLCR/L12
Hovedlængde L <sub>1</sub>	43 mm
Samlet længde L	200 mm
Serie	GARANT Master
Plattestørrelse	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 9
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	27 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	23 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	13,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang