

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	31 mm
Midterforskydning L ₃	9 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Samlet længde L	180 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	18 mm
Serie	GARANT Master
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Spænde højde L ₂	15 mm
Plattestørrelse	9 mm
ISO-kode holder	A16Q SCLCR/L09
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang