

**Garant****GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /  
plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260030 25/09
GTIN	4062406575786
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	43 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Serie	GARANT Master
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde L	200 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	27 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	13,5 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	23 mm
ISO-kode holder	A25R SCLCR/L09
Plattestørrelse	9 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang