

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L ₂	18 mm
Serie	GARANT Master
Skaft-Ø D _s	20 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	22 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde L	200 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
ISO-kode holder	A20R SCLCR/L09
Midterforskydning L ₃	11 mm
Hovedlængde L ₁	36 mm
Plattestørrelse	9 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang