

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260031 8/06 |
| GTIN | 4062406573768 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Mindste forborings-Ø D_{min} | 10 mm |
| ISO-kode holder | A08H SCLCR/L06 |
| Serie | GARANT Master |
| Midterforskydning L_3 | 5 mm |
| passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. |
| Spændehøjde L_2 | 7 mm |
| Hovedlængde L_1 | 20 mm |
| Samlet længde L | 100 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 7 |
| Plattestørrelse | 6 mm |
| Skaft-Ø D_s | 8 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 3×D |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |

Produkttype

Borestang