

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning L ₃	7 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Plattestørrelse	6 mm
Hovedlængde L ₁	24,3 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	14 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Serie	GARANT Master
Samlet længde L	140 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
ISO-kode holder	A12L SCLCR/L06
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang