

**Batteri-vinkelsliber GWS, Type: 18V-7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Artikelklasse	03C

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt effektiv 18 V akku-vinkelsliber med kompakt konstruktion.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, inklusive beskyttelsesdæksel, monteringsflange, spændemøtrik, ekstra håndtag.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073854 og nr. 073866.

Teknisk beskrivelse

Blød opstart	nej
Maks. vibration iht. EN	7 m/s ²
Dødemandskontakt	nej
Producentbetegnelse	GWS 18V-7
Maks. skæredybde	34 mm
Batterispænding	18 V
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Batteritype	Lithium-ion
Maks. skive-Ø	125 mm

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Antal medfølgende akkuer	0
maks. omdrejningstal	11000 min ⁻¹
Kickbackstop	nej
Vægt	2,3 kg
Overbelastningssikring	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
Genstartsspærre	ja
Produkttype	Vinkelsliber