

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, Venstre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 10/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	6 mm
Plattestørrelse	6 mm
Serie	GARANT Master
Hovedlængde L ₁	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
ISO-kode holder	A10K SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang