

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260031 16/09 |
| GTIN | 4062406576721 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Midterforskydning L ₃ | 9 mm |
| Samlet længde L | 180 mm |
| Serie | GARANT Master |
| Mindste forborings-Ø D _{min} | 18 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 8 |
| ISO-kode holder | A16Q SCLCR/L09 |
| Spændehøjde L ₂ | 15 mm |
| Skaft-Ø D _s | 16 mm |
| passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. |
| Hovedlængde L ₁ | 31 mm |
| Plattestørrelse | 9 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 3×D |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |

Produkttype

Borestang