

**Garant****GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Serie	GARANT Master
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	22 mm
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	200 mm
Midterforskydning $L_3$	11 mm
ISO-kode holder	A20R SCLCR/L09
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Hovedlængde $L_1$	36 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Spændehøjde $L_2$	18 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang