

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 8
Skaft-Ø D_s	25 mm
Spændehøjde L_2	23 mm
Samlet længde L	200 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Hovedlængde L_1	43 mm
ISO-kode holder	A25R SCLCR/L09
Plattestørrelse	9 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	27 mm
Serie	GARANT Master
Midterforskydning L_3	13,5 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang