

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	200 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 9
Mindste forborings-Ø D_{min}	27 mm
Spændehøjde L_2	23 mm
Hovedlængde L_1	43 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Serie	GARANT Master
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Midterforskydning L_3	13,5 mm
ISO-kode holder	A25R SCLCR/L12
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang