

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	28 mm
Samlet længde L	180 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Plattestørrelse	7 mm
Serie	GARANT Master
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærplatter	DC.. 0702..
Midterforskydning L ₃	10 mm
ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L07
Mindste forborings-Ø D _{min}	19 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang