

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Serie	GARANT Master
Midterforskydning L ₃	7 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Samlet længde L	125 mm
Plattestørrelse	7 mm
ISO-kode holder	A10K SDUCR/L07
Skaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang