

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Skaft-Ø D _s	12 mm
Midterforskydning L ₃	8 mm
Samlet længde L	140 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L ₁	25 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	15 mm
ISO-kode holder	A12L SDUCR/L07
Plattestørrelse	7 mm
Serie	GARANT Master
Spændehøjde L ₂	11 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang