

**Garant****GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /  
plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$	25 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Hovedlængde $L_1$	40 mm
Serie	GARANT Master
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde $L$	200 mm
ISO-kode holder	A25R SDUCR/L11
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	31 mm
Spændehøjde $L_2$	23 mm
Midterforskydning $L_3$	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang