

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	16 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Midterforskydning L_3	10 mm
ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L07
Samlet længde L	180 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	19 mm
Hovedlængde L_1	28 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
Serie	GARANT Master
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang