

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	15 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Midterforskydning L_3	8 mm
Hovedlængde L_1	25 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
Serie	GARANT Master
ISO-kode holder	A12L SDUCR/L07
Skaft-Ø D_s	12 mm
Samlet længde L	140 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang